


## Fiche technique



### Informations


|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Désignation | Barre en U 800 mm, Aluminium Epoxy Blanc & Rouge |
| Référence   | 049372                                           |



### Description

Livree démontée : le support peut se monter à droite ou à gauche.  
Tube aluminium blanc Ø 30 mm, platines en résine de synthèse et cache-fixations rouge (RAL 3003) en résine de synthèse, Ø 66 mm.

Possibilité de fixer sur cette barre, le dérouleur de papier WC réf. : 048820.  
Le design de cette barre est coordonné aux accessoires de la Série TRIOLO et aux produits CONFORT.



## Caractéristiques techniques

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Finition            | Epoxy                                                     |
| Couleur             | Blanc & Rouge                                             |
| Diamètre Ø          | 30 mm                                                     |
| Matière             | Aluminium                                                 |
| Poids brut          | 1.420 kg                                                  |
| Conditionnement     | Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche |
| Charge admissible   | 100 kg                                                    |
| Tests laboratoire à | 120 kg                                                    |
| Garantie            | 10 ans                                                    |
| Gencod              | 3563390493724                                             |
| Code douanier       | 7615200000                                                |
| Notice              | Aucune notice disponible                                  |

## Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis

marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

## Entretien

**IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2023